

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.025 コンビレール

State: 2026/04/17 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.025 - コンビレール VX、VX IT、TX CableNet 用

ケーブルクランプを使用するケーブルクランプ用Cレールと、配線用のハンマーヘッド形付きケーブルガイドレールとのコンビネーションです。ケーブルクランプ、ケーブルタイまたは面ファスナーなどでケーブルをコンビレールに固定し、張力を緩和させることができます。

Features

品番	VX 5302.025
製品説明	ケーブルクランプを使用するケーブルクランプ用Cレールと、配線用のハンマーヘッド形付きケーブルガイドレールとのコンビネーションです。ケーブルクランプ、ケーブルタイまたは面ファスナーなどでケーブルをコンビレールに固定し、張力を緩和させることができます。
メリット	エンクロージャーフレームの外側にも内側にも取り付け可能です
用途	VX 本体フレーム上に配線されたケーブルのケーブルガイドと張力緩和に使用します
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
取り付け方法	エンクロージャーフレームの垂直バーの間に直接ねじ留めします
適用	エンクロージャータイプ: VX VX IT 幅: = 1,200 mm 奥行: = 1,200 mm
適用幅	1,200 mm
1パック	4 個
純質量	2.8 kg

Features

総質量	3.16 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	11.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
製品説明	Combination rail for VX IT, for cable routing and strain relief of routed cables on the VX frame structure, for enclosure width 1,200 mm, for enclosure depth 1,200 mm