

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.032

シャシーガイド、高さ 2 U、固定式、重量用

State: 2026/01/31 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5302.032 - シャシーガイド、高さ 2 U、固定式、重量用 VX IT 用

フロント側とリア側の機器取り付け面の間に取り付けます。VX IT の標準型 19インチ マウンティングレールとダイナミック型 19インチ マウンティングレール用。



## Features

品番	VX 5302.032
製品説明	付属品の取り付けと側面排気のコンポーネントの換気のための側面システム穴。
メリット	必要とされる 19インチ機器取り付け面間の距離を調整した後に、19インチ マウンティングレールのシステム穴にはめ込むだけです
用途	フロント側とリア側の 19インチ機器取り付け面間の固定に使用します 重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
耐荷重	2000 N、静的荷重
注記：	有効設置面、各側 35 mm

# Features

---

取り付け方法	標準型 19インチ マウンティングレール用：機器取り付け面間距離 520/545 mm ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用：機器取り付け 面間距離 500/525 mm
1パック	2 個
純質量	1.76
総質量	1.76
関税率番号	73269098
EAN	4028177952614
E-Number Sweden	E7282592
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

---