Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5302.034 シャシーガイド、高さ2U、固定 式、重量用

State: 2025/12/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



VX 5302.034 - シャシーガイド、高さ 2 U、固定式、重量 用 VX IT 用

フロント側とリア側の機器取り付け面の間に取り付けます。VX IT の標準型 19インチ マウンティングレールとダイナミック型 19インチ マウンティングレール用。



Features

品番	VX 5302.034
製品説明	付属品の取り付けと側面排気のコンポーネントの換気のための側面 システム穴。
メリット	必要とされる 19インチ機器取り付け面間の距離を調整した後に、 19インチ マウンティングレールのシステム穴にはめ込むだけです
用途	フロント側とリア側の 19インチ機器取り付け面 間の固定に使用します 重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
耐荷重	2000 N、静的荷重
注記:	有効設置面、各側 35 mm

© Rittal 2025

Features

取り付け方法	標準型 19インチ マウンティングレール用:機器取り付け面間距離720/745 mm ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用:機器取り付け面間距離 700/725 mm
1パック	2 個
純質量	2.36
総質量	2.56
PCF/VE (Cradle to Gate)	9.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177952638
E-Number Sweden	E7282594
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025

3