

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.035

# シャシーガイド、1U、奥行き可変式

State: 2026/05/12 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.035 - シャシーガイド、1 U、奥行き可変式 VX IT、TE、TX CableNet 用

前面および背面のマウンティングレールの間に取り付けます。



## Features

品番	DK 5302.035
メリット	エンクロージャー前側から、工具不要、短時間で組み立て可能 EIAシステム穴のすべての固定穴は、取り付けコンポーネントをねじ止めするためにあります。 TE 8000 内の 482.6 mm (19インチ) システム穴への直接ねじ固定も可能
用途	フロント側の機器取り付け面への取り付けに使用します 重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。 それぞれの 19インチ機器取り付け面間の距離に適合させることができます
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む

# Features

取り付け方法	前後に 482.6 mm (19インチ) L形マウンティングレール 前後に 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム 標準型 19インチ マウンティングレール用 ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用
耐荷重	1500 N
注記：	有効設置面、各側 25 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX IT TE TX CableNet
取り付け面間隔	600 - 825 mm
1パック	2 個
純質量	2.86 kg
総質量	3.06 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	11.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	シャシーガイド、1 HE、奥行き可変式、VX ITマウンティングレール 標準型およびダイナミック型用、TS IT L型マウンティングレール用、TE マウントフレーム用、前面の固定面への取り付けに使用します。耐重量 1500 N。