Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5302.035 シャシーガイド、1 U、奥行き可変 式

State: 2025/12/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 5302.035 - シャシーガイド、1 U、奥行き可変式 VX IT、TE、TX CableNet 用

前面および背面のマウンティングレールの間に取付けます。





Features

品番	DK 5302.035
メリット	エンクロージャー前側から、工具不要、短時間で組み立て可能 EIAシステム穴のすべての固定穴は、取り付けコンポーネントをね じ止めするためにあります。 TE 8000 内の 482.6 mm (19インチ) システム穴への直接ねじ固定も可能
用途	フロント側の機器取り付け面への取り付けに使用します 重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。 それぞれの 19インチ機器取り付け面間の距離に適合させることが できます
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む

© Rittal 2025

Features

取り付け方法	前後に 482.6 mm (19インチ) L 形マウンティングレール
	前後に 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム
	標準型 19インチ マウンティングレール用
	ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用
耐荷重	1500 N
注記:	有効設置面、各側 25 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX IT
	TE
	TX CableNet
取り付け面間隔	600 - 825 mm
1パック	2個
純質量	2.86
総質量	3.06
PCF/VE (Cradle to Gate)	11.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に
	基づいて概算されます
	73269098
EAN	4028177952645
E-Number Sweden	E7282595
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025