

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.036 ブラシキット

State: 2026/01/31 (Source: [rittal.com/jp-jp](https://www.ittal.com/jp-jp))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5302.036 - ブラシキット VX IT ケーブルダクト用

サイドパネル、リアパネル、ドア、トップパネル、グランドプレートなどの任意の位置のケーブル配線用カットアウトへの仕上げとして、ブラシストリップを装着することもできます。

## Features

品番	VX 5302.036
製品説明	19インチ機器取り付け面の周囲の仕切り、および、実装機器への的確な冷風の送風を実現するために使用します。
メリット	工具不要のクイック固定による簡単な取り付け。 ねじ固定も可能 長さを、キャビネットの最大高さ 47 U に合わせてあるので、任意の長さにカットできます
用途	ブラシキットは、19インチ機器取り付け面の両側面に取り付けてある縦方向のケーブルダクトとのコンビネーションで使用できるように設計されています。ブラシキットをケーブルダクトと組み合わせれば、この組み合わせをエアバッフルプレートの代替品として使用することができます。 部分実装としては、エアガイドプレートとケーブルダクトとのコンビネーションも可能です
機能方法	ブラシキットは、ケーブルダクトとサイドパネルのあるエリアのための縦方向のブラシストリップと、19インチ機器取り付け面のルーフエリアおよびボトムエリアを仕切るためのブラシストリップ付きエアバッフルプレートで構成されています
材質	ブラシストリップ：プラスチック（UL 94-V0準拠） ブラシの毛：プラスチック、UL 94-HB エアガイドプレート：鋼板製、塗装済み
塗装色	RAL 9005

# Features

同梱品	2 x ブラシストリップ (垂直型)、左側仕様 2 x エアバッフルプレート (水平方向)、上下用 水平方向に 2 本のブラシストリップ、最初の 19インチ機器取り付け面の上下、ルーフプレートとグランドプレートの間に取り付けてあります ケーブルダクトとトップパネルまたはグランドプレート間に 8 本のブラシストリップ 取り付け部品を含む
ブラシ長さ	48 mm
取り付け方法	VX IT 内の標準型 19インチ マウンティングレール VX IT 内のダイナミック型 19インチ マウンティングレール
取り付けについてのご注意	ケーブルダクトをブラシキットとのコンビネーションでエアガイドのエレメントとして使用するには、ケーブルダクトのケーブル引き込み用開口部を閉じる、あるいは、ブラシストリップ付きケーブル引き込みパネルで塞ぐ必要があります
適用	幅: = 800 mm
1パック	1 個
純質量	4.6
総質量	4.8
関税率番号	39259020
EAN	4028177952652
E-Number Sweden	E7282596
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421