Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5302.043

ケーブルトレイ、奥行き方向に取り 付け位置を変更可能

State: 2025/12/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 5302.043 - ケーブルトレイ、奥行き方向に取り付け位置を変更可能 VX IT、TE 8000 用

フロントおよびリア側間の取り付けエリアにおける配線の保護に使用します。

Features

品番	DK 5302.043
製品説明	フロントおよびリア側間の取り付けエリアにおける配線の保護に使 用します。
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
取り付け方法	マウンティングレールシステム VX IT スタンダード マウンティングレールシステム TX CableNet TS IT マウンティングレールシステム
Instalation position in 19" area	VX IT標準仕様: 最小 510 mm ~ 最大 710 mm、代替の固定の場合 415 mm ~ 615 mm TX CableNet: 最小 510 mm - 最大 710 mm、代替の固定の場合 415 mm - 615 mm TS IT: 最小 510 mm - 最大 710 mm、代替の固定の場合 415 mm - 615 mm
長さ	350: 550 mm
1パック	1個
純質量	1.74
総質量	1.94

© Rittal 2025

Features

PCF/VE (Cradle to Gate)	7.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	94039910
EAN	4028177952683
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3