


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.044

**ケーブルクランプレール、奥行き可
変式**

State: 2026/03/05 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.044 - ケーブルクランプレール、奥行き可変式

VX IT, TE 用

VX IT および TE 用 2つの 19インチ機器取り付け面間の既設の固定間隔に自在に合わせることを可能にします。

Features

品番	DK 5302.044
メリット	レールの奥行きが変更可能なため、2つの19インチ機器取り付け面間の既設の固定間隔に自在に合わせるすることができます。
用途	<p>エンクロージャフレームにそっての配線および張力緩和用。ケーブルは、ケーブルタイまたは面ファスナーを使って、クランプレールに取り付けることができます。</p> <p>ケーブルクランプレールは、19インチ機器取り付け面の背面に横向きに直接取り付ける、あるいは、2つの機器取り付け面の間に、奥行き方向に掛金式で取り付けることができます。ねじ留めすると、更にしっかりと固定できます。</p>
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	固定用付属品を含む
取り付け面間隔	350 - 550 mm
注記：	<p>取り付け寸法 + 170 mm = 19インチ機器取り付け面間距離 (VX IT スタンドの場合)</p> <p>取り付け寸法 + 175 mm = 19インチ機器取り付け面間距離 (VX IT ダイナミックの場合)</p>
1パック	1 個
純質量	0.67 kg

Features

総質量	0.687 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	2.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
製品説明	Cable clamp rail, depth-adjustable for VX IT, TE, for cable routing on the enclosure frame and for strain relief of the routed cables. The cables can be attached to the cable clamp rails with cable ties or velcro fasteners.