

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.051 ケーブルダクト

State: 2026/06/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.051 - ケーブルダクト VX IT、TX CableNet、 Data Rack 用

両側にヒンジが着いた取り外し可能なケーブルカバー付きケーブルダクト。

Features

品番	DK 5302.051
製品説明	カバー付きケーブルダクト。ヒンジ付きダクトカバー (取り外し可能もあり) により、いつでも配線に簡単にアクセスできます。ダクトには、キャビネット内側へおよびダクト背面からのケーブル引き込みオプションが備わっています。ダクトに同梱されているケーブルホルダーウェブは、ダクトのケーブルフィンガーに奥行き方向に自在にスナップ固定でき、配線をサポートします。ケーブルダクトのねじ留めも可能です。適切なエアフローを実現するために、VX IT 用ブラシキットと組み合わせて使用することも可能です。
メリット	工具不要のクイック固定による簡単な取り付け。 高さユニット(U)を考慮したケーブルガイドによる高い実装密度 背合わせで連結可能 ケーブルダクトは、コールドアイルコンテインメント内のエアショートを避けるためのパーティションパーツとして使用可能 ケーブル引き込み口は開閉可能、実装標準 1 U 高さの拡張コンポーネントを装着可能
仕様	4 箇所に 19 インチ取り付け用カットアウト (1 U) あり
材質	鋼板製 プラスチック (UL 94-HB)
塗装色	RAL 9005

Features

同梱品	ケーブルダクト カバー 2個 14 x ケーブルフィンガー 高さ 6 U 10 x ケーブル保持バー 取り付け部品を含む
高さ単位(ユニット)	38 U
注記：	VX IT ラックタイプで、内装が対称的である場合は、ダイナミック型 19インチ マウンティングレールと組み合わせることはできません。内装が非対称的である場合は、片側に取り付けることができます。
寸法：	幅: 109.5 mm 奥行: 314.5 mm 長さ: 1,699 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX IT TE 8000 Data Rack TX CableNet 幅: = 800 mm 高さ: = 1,800 mm = 1,900 mm = 2,000 mm
適用幅	800 mm
1パック	1 個
純質量	7.4 kg
総質量	7.98 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	30.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます

Features

関税率番号	73269098
-------	----------

ETIM 9	EC000012
--------	----------

ECLASS 8.0	27400703
------------	----------

製品説明	Cable duct, 38 U, for concealed cable routing. For enclosure width 800 mm, for enclosure height VX IT 1,800 mm
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------