

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.052 ケーブルダクト

State: 2026/02/11 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5302.052 - ケーブルダクト VX IT、TX CableNet、 Data Rack 用

両側にヒンジが着いた取り外し可能なケーブルカバー付きケーブルダクト。

## Features

品番	DK 5302.052
製品説明	カバー付きケーブルダクト。ヒンジ付きダクトカバー(取り外し可能もあり)により、いつでも配線に簡単にアクセスできます。ダクトには、キャビネット内側へおよびダクト背面からのケーブル引き込みオプションが備わっています。ダクトに同梱されているケーブルホルダーウェブは、ダクトのケーブルフィンガーに奥行き方向に自在にスナップ固定でき、配線をサポートします。ケーブルダクトのねじ留めも可能です。適切なエアフローを実現するために、VX IT用ブラシキットと組み合わせて使用することも可能です。
メリット	工具不要のクイック固定による簡単な取り付け。 高さユニット(U)を考慮したケーブルガイドによる高い実装密度 背合わせで連結可能 ケーブルダクトは、コールドアイルコンテインメント内のエアショートを避けるためのパーティションパートとして使用可能 ケーブル引き込み口は開閉可能、実装標準 1 U 高さの拡張コンポネントを装着可能
材質	鋼板製 プラスチック(UL 94-HB)
塗装色	RAL 9005

# Features

同梱品	ケーブルダクト カバー 2個 14 x ケーブルフィンガー 高さ 6 U 10 x ケーブル保持バー 取り付け部品を含む
高さ単位(ユニット)	42 U
適用	ダイナミック型 19インチ マウンティングレールと組み合わせて使用することはできません、VX IT 用
注記：	VX IT ラックタイプで、内装が対称的である場合は、ダイナミック型 19インチ マウンティングレールと組み合わせることはできません。内装が非対称的である場合は、片側に取り付けることができます。
寸法：	幅: 109.5 mm 奥行: 314.5 mm 長さ: 1,872 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX IT Data Rack TX CableNet 幅: = 800 mm 高さ: = 2,000 mm = 2,122 mm
適用幅	800 mm
1パック	1 個
純質量	9.2
総質量	9.54
PCF/VE (Cradle to Gate)	32.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます

# Features

関税率番号	73269098
EAN	4028177958586
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703