

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.123

マウンティングレールセンター固定
部品

State: 2026/02/10 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

IT 5302.123 - マウンティングレールセンター固定部品 VX

IT 標準型 19インチ マウンティングレール用

マウンティングレールセンター固定部品、VX IT用。負荷(荷重)が偏っている場合のひずみを防ぎます。

Features

品番	IT 5302.123
製品説明	取り付けた負荷が均等でなかった場合に、アダプターレールが歪むのを防ぎます。VXフレームの外側実装面上のマウントプロファイル(システムレール)とプロファイルレール(マウンティングレール)との間に直接固定します。
メリット	部分的な 19インチ実装において単独固定として使用可能
用途	標準型 482.6 mm (19インチ) マウンティングレールを外側実装面に固定するために使用します
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
適用	幅: = 600 mm
1パック	2 個
純質量	0.24
PCF/VE (Cradle to Gate)	1 kg CO ₂ eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます

Features

関税率番号 83024900

EAN 4028177955516

ETIM 9 EC002625

ECLASS 8.0 27189234