


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.152

482.6 mm (19インチ) ダイナミック 型マウンティングレール

State: 2026/06/27 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.152 - 482.6 mm (19インチ) ダイナミック型マウンティングレール VX IT 用

マウンティングレール、サーバーシステムの取り付けキットのマウントにも使用できます。

Features

品番	VX 5302.152
製品説明	インチ仕様の機器取り付け面の構築、あるいはインチ仕様の部分実装に適しています。このL形タイプは、19インチシステム穴に直接固定されるすべての一般的なサーバーシステムの取り付けキットのマウントを可能にします。
メリット	両方向のU数表記も含まれる 前面および側面にある高さユニット (U) ピッチのシステム穴により、ケーブリングを構造化するためのケーブルガイドエレメントの、高さユニット (U) に即した実装が可能になります
仕様	側面には丸穴と四角穴がUピッチで 機器取り付け面内や、それを収納するフレーム類との等電位化は、固定部品経由で行われます 標準規格 EIA 310 E に準拠したU高さのセンター固定を含むインチ仕様固定穴
用途	VX IT のエンクロージャー (ハウジング) システム内にインチ仕様の機器取り付け面を構築するために使用します
材質	鋼板、2.5 mm
表面	下塗り
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
取り付け位置	前

Features

取り付け方法	21インチ～24インチの機器取り付け幅は、適切な固定方法およびハウジングサイズを選択することにより実現可能です
取り付けについてのご注意	固定するには、クロスビームと奥行きレールまたはマウンティングブラケットとの組み合わせが必要になります さまざまな取り付けオプションの使用は、それぞれのハウジング寸法に依存します
適用	高さ: = 38 U = 1,800 mm
1パック	2 個
純質量	10.6 kg
総質量	10.88 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	41.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	Mounting angles dynamic, 482.6 mm (19") for VX IT, to build an inch-based mounting level within the VX IT housing system, for enclosure height 38 U, sheet steel, 2.5 mm, primed, RAL 9005

Approvals

Explanations	製造者宣言書
--------------	--------