

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.161 奥行きレール

State: 2026/06/01 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.161 - 奥行きレール 482.6 mm (19インチ) マウンティングレール用

L型プロファイル(マウンティング)レール、サーバーシステムの取り付けキットのマウントにも使用できます。

Features

品番	VX 5302.161
仕様	VX IT ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用
製品説明	インチ仕様のマウンティングレールを取り付ける際に使用します。
メリット	特に高い耐荷重性、最大 15,000 N 負荷分散の改善による安定性の向上 対称型または非対称型の実装が可能 非対称的 (横方向にオフセット) に設置した場合は、片側に配線のためにより多くのスペースを確保、あるいは、液体冷却ユニット (LCU) の設置が可能になります 21インチ、23インチ、または 24インチのコンポーネントを使用した代替実装用のインチ仕様マウンティングレールの組み入れに最適
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 9005
同梱品	奥行きレール 取り付け部品を含む 4 x 奥行きレール (上 x 2、下 x 2)
取り付けについてのご注意	奥行 >1000 mm、幅 >600 mm のエンクロージャーに、マウンティングレールを固定するには、VX IT 用のサポートレールが別途必要です

Features

適用	エンクロージャータイプ: VX IT、ダイナミック型 幅: > 600 mm 奥行: = 1,000 mm
1パック	4 個
純質量	10 kg
総質量	10.36 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	39.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	奥行きレール、482.6 mm (19インチ) マウンティングレール用。インチ仕様のマウンティングレールを取り付ける際に使用します。適用エンクロージャー幅: > 600 mm、適用エンクロージャー奥行: = 1,000 mm、鋼板製、塗装済み、RAL 9005

Approvals

Explanations	製造者宣言書
--------------	--------