## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# VX 5302.166 奥行きレール

State: 2025/11/06 (Source: rittal.com/jp-ja)



# VX 5302.166 - 奥行きレール 482.6 mm (19インチ) マウン ティングレール用

L型プロファイル(マウンティング)レール、サーバーシステムの取り付けキットのマウントにも使用できます。

#### **Features**

品番	VX 5302.166
仕様	VX IT 標準型 19インチ マウンティングレール用
	VX IT ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用
製品説明	インチ仕様のマウンティングレールを取り付ける際に使用します。
メリット	特に高い耐荷重性、最大 15,000 N
	負荷分散の改善による安定性の向上
	対称型または非対称型の実装が可能
	非対称的 (横方向にオフセット) に設置した場合は、片側に配線のた
	めにより多くのスペースを確保、あるいは、液体冷却ユニット
	(LCU) の設置が可能になります
	21インチ、23インチ、または 24インチのコンポーネントを使用し
	た代替実装用のインチ仕様マウンティングレールの組み入れに最適
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 9005
同梱品	
	取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意	奥行 >1000 mm、幅 >600 mm のエンクロージャーに、マウンティ
	ングレールを固定するには、VX IT 用のサポートレールが別途必要
	です

© Rittal 2025

2

### Features

適用	エンクロージャータイプ: VX IT、標準型 VX IT、ダイナミック型 幅: = 600 mm 奥行: = 1,200 mm
1パック	2個
純質量	3.5
総質量	3.652
PCF/VE (Cradle to Gate)	27.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177955608
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

## **Approvals**

Explanations 製造者宣言書

© Rittal 2025 3