

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX\_IT 5302.167 クロスビーム

State: 2026/05/23 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX\_IT 5302.167 - クロスビーム VX IT用19インチ マウンティングレール

幅 800 mm の VX IT ネットワークラック / サーバールック内に、標準型インチ仕様のマウンティングレールを奥行方向や幅方向に自在に固定するために使用します。

## Features

品番	VX IT 5302.167
仕様	VX IT 標準型 19インチ マウンティングレール用
製品説明	幅 800 mm の VX IT ネットワークラック / サーバールック内に、標準型インチ仕様のマウンティングレールを幅方向に自在に固定するために使用します。
メリット	対称型または非対称型の実装が可能 非対称的 (横方向にオフセット) に設置した場合は、片側に配線のためにより多くのスペースを確保、あるいは、液体冷却ユニット (LCU) の設置が可能になります 21インチ、23インチ、または 24インチのコンポーネントを使用した代替実装用のインチ仕様マウンティングレールの組み入れに最適 内蔵型ラック空調のエネルギー消費効率を高めるために、インチ仕様機器取り付け面の周囲をエアバッフルプレートで塞ぎ、的を絞った冷却気流を作り出すことができます。それによって、排気を減らすこともできます
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
耐荷重	4000 N

# Features

取り付けについてのご注意	本体フレームに直接固定します クロスビームにマウンティングレールをねじ留めするには、VX IT 19インチ マウンティングレール (5302169) 用のマウンティングブラケットが必要になります。
適用	幅: = 800 mm
1パック	2 個
純質量	3.6 kg
総質量	3.82 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	14.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	クロスビーム、VX IT 用。幅 800 mm のエンクロージャー内に、482.6 mm (19インチ) 標準型マウンティングレールを奥行方向や幅方向に自在に固定するために使用します