


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 5302.168

クロスビーム

State: 2026/05/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 5302.168 - クロスビーム VX IT用19インチ マウンティングレール

幅 800 mm の VX IT ネットワークラック / サーバールック内の下部に、ダイナミック型インチ仕様のマウンティングレールを奥行方向や幅方向に自在に固定するために使用します。

Features

品番	VX IT 5302.168
仕様	VX IT ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用
製品説明	幅 800 mm の VX IT ネットワークラック / サーバールック内に、標準型インチ仕様のマウンティングレールを幅方向に自在に固定するために使用します。
メリット	対称型または非対称型の実装が可能 非対称的 (横方向にオフセット) に設置した場合は、片側に配線のためにより多くのスペースを確保、あるいは、液体冷却ユニット (LCU) の設置が可能になります 21インチ、23インチ、または 24インチのコンポーネントを使用した代替実装用のインチ仕様マウンティングレールの組み入れに最適 内蔵型ラック空調のエネルギー消費効率を高めるために、インチ仕様機器取り付け面の周囲をエアバッフルプレートで塞ぎ、的を絞った冷却気流を作り出すことができます。それによって、排気を減らすこともできます
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む

Features

耐荷重	このクロスビーム上の機器取り付け面の最大耐荷重は、機器取り付け面ごとに 7,500 N、エンクロージャーごとに 15,000 N です。
取り付けについてのご注意	本体フレームに直接固定します。プロファイル (マウンティング) レールの下側のみに使用されます。 VX IT 標準型プロファイルレール (5302167) 用のクロスビームが上部に追加されます。クロスビームにマウンティングレールをねじ留めするには、VX IT 19インチ マウンティングレール (5302169) 用のマウンティングブラケットが必要になります。
適用	エンクロージャータイプ: VX IT 幅: = 800 mm
1パック	2 個
純質量	6.1 kg
総質量	6.3 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	13.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	VX IT クロスビーム、19インチ ダイナミック型用。幅 800 mm の VX IT ネットワークラック / サーバールック内の下部に、ダイナミック型インチ仕様のマウンティングレールを奥行方向や幅方向に自在に固定するために使用します。