

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.201

換気パネル 482.6 mm (19インチ)

State: 2026/07/09 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.201 - 換気パネル 482.6 mm (19インチ)

エンクロージャーやボックスの換気に使います。

Features

品番	IT 5302.201
製品説明	フロントエリアから19インチ機器取り付け面へのターゲットを絞った送風に使用します。
メリット	パンチングメタル部の開口率 約 85 %
用途	冷気を二重床からフロント側を介してリア側に送り、個別の機器類を冷却します
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 9005
取り付け可能寸法	Installation depth for components: 482.6 mm 取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
高さ単位(ユニット)	1 U
1パック	1 個
純質量	0.234 kg
総質量	0.237 kg
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
製品説明	Ventilation panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005