


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.203

光ファイバーケーブルガイドパネル、1U

State: 2026/01/09 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5302.203 - 光ファイバーケーブルガイドパネル、1 U 482.6 mm (19インチ)

1 U。統合された4個の光ファイバーケーブルガイドブラケットにより、最大48本のファイバーケーブルを最適に仕分けできます。

Features

品番	DK 5302.203
製品説明	前面に組み込まれた4つの光ファイバーガイドハンガーにより、個々のファイバーの最適なアレンジ(最大48ファイバー)が可能になりますが、最小曲げ半径を考慮する必要があります。
材質	パネル: 鋼板 ケーブルガイド: 2 Kプラスチック
寸法:	幅: 482.6 mm
高さ単位(ユニット)	1 U
1パック	1 個
純質量	0.9
総質量	0.913
PCF/VE (Cradle to Gate)	3.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94039910
EAN	4028177955653
ETIM 9	EC001130
ECLASS 8.0	19170113