

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.204

482.6 mm(19インチ)取り付けパネル
ル

State: 2026/04/05 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.204 - 482.6 mm(19インチ)取り付けパネル

ポテンシャルバスバー、分電箱、小型電装品など、小型取り付けユニットの19インチ架装面内部での迅速な統合用。

Features

品番	DK 5302.204
製品説明	バスバー、分電箱、小型電装品など、小型取り付けユニットの組み込みを迅速に行うのに使用します。25 mmシステム穴付きのため、部品のねじ留めも容易にできます。
材質	鋼板製
表面	塗装
Width mounting surface	450 mm
取り付け可能寸法	Installation depth for components: 430 mm
高さ単位(ユニット)	1 U
取り付け可能高さ、コンポーネント用	1 U
1パック	1 個
純質量	0.35 kg
総質量	0.365 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	1.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC002620

Features

ECLASS 8.0

27189261

製品説明

Mounting panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005