

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5307.157**

**ネットワークラック/サーバーラック  
ク VX IT**

State: 2026/05/06 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5307.157 - ネットワークラック/サーバーラック VX IT 透視ドア付き、セットアップ仕様、19インチ スウィング フレーム付き

VX IT ネットワークラック / サーバーラック、密閉型、エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。実用的な装備を含むセットアップ仕様。19インチ スウィングフレーム付き 19インチ 内装。130°の開角度により 19インチ コンポーネントの背面への直接的なアクセスを可能にします。



## Features

品番	VX 5307.157
材質	鋼板製 アルミニウム プラスチック 透視ドア：単層安全ガラス、3 mm フロントドア：アルミ製、1.25 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：塗装処理 リアパネルおよびトップパネルは、浸漬下塗り、粉体塗装 フロントドア：アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理

# Features

---

General colour

RAL 7035

---

塗装色

キャビネットフレーム、リアパネルおよびトップパネル：

RAL 7035

フロントドア：垂直プロファイル(フレーム)は銀色、水平プロファイル(フレーム)はRAL 9005

内装、ベース：RAL 9005

取っ手とヒンジ：RAL 9005

---

# Features

---

## 同梱品

エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き  
アルミニウム透視ドア、フロント（180°）、シリンダー錠およびセキュリティロック3524 E付きクイックハンドル付き  
リアパネル  
トップパネル、多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドからのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュール用カットアウト付き。  
フロント グランドモジュール、ブランクトリムとして取り付け  
大型スイングフレーム、サイドトリムパネル付き、19インチラック仕様機器をラック全高にわたり取り付け可能、130°  
サイドパネル、1枚型、施錠可能  
VX ベースシステムベース、100 mm、通気型  
ベース コーナーピースとサイドのトリムパネルはねじ留めされています  
前後用のベース トリムパネルおよびコーナーカバーと連結部カバーは同梱されています  
4 x レベル調整脚 M12 およびベースアダプター (付属品)  
トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。  
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)  
25 x トルクスねじ、導電性 (付属品)  
4 x コンビレール、内側実装面および外側実装面用、エンクロージャーの奥行き方向に使用できます (同梱付属品)  
10 x ケーブルガイドリング (金属製)、125 x 65 mm (同梱付属品)  
IPPCパレット  
ブランクトリムとして、フロント グランドモジュールの取り付け、奥行 175 mm

---

## 寸法：

幅: 800 mm  
高さ: 2,000 mm  
奥行: 800 mm

---

## 高さ単位(ユニット)

40 U

---

# Features

高さ、ベース含む	2,100 mm
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)	150 mm / 520 mm
仕様	Swivel frame
仕様 (トップパネル)	多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドからのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュール用カットアウト付き
リアドアの仕様	リアパネル
フロントドアの仕様	アルミ製透視ドア、密閉型、1枚型、180°ヒンジ付き
仕様 (マウンティングレール)	スウィングフレーム
仕様 (ボトム)	フロント グランドモジュール、ブラントリムとして取り付け
19インチ機器取り付け面の仕様	19インチスウィングフレーム、取り付け済み
耐荷重	3,500 N
IKコード	IK08
注記：	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材	鋼板製
1パック	1個
純質量	138 kg
総質量	150 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	369.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080

# Features

---

ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
製品説明	VX IT network/server rack standard, WHD: 800x2000+100x800 mm, 40 U, pre-configured, glazed aluminium door at the front, 180° hinges, one-piece solid rear door, comfort handle for profile half-cylinder

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Negative Certificate 表面
Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書