

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5309.156

ネットワークラック/サーバーラック VX IT

State: 2026/02/09 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5309.156 - ネットワークラック/サーバーラック VX IT 透視ドア付き、セットアップ仕様、標準型 19インチ マウ ンティングレール

VX IT ネットワークラック / サーバーラック、密閉型、エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。実用的な装備を含むセットアップ仕様。19インチ マウンティングレール付き標準仕様 19インチ内装。様々なサイズが用意されています。



## Features

品番	VX 5309.156
材質	鋼板製 アルミニウム プラスチック 透視ドア：単層安全ガラス、3 mm Front door: Aluminium, 1.25 mm Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：塗装処理 リアドアおよびトップパネル：浸漬下塗り、静電粉体塗装 フロントドア：アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理

# Features

General colour	RAL 7035
塗装色	<p>キャビネットフレーム、リアドアおよびトップパネル：RAL 7035 フロントドア：垂直プロファイル(フレーム)は銀色、水平プロファ イル(フレーム)は RAL 9005 内装、ベース：RAL 9005 取っ手とヒンジ：RAL 9005</p>

# Features

---

同梱品

VX エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き  
アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ  
フロント&リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E  
用クイックハンドル  
19インチマウンティングレール  
サイドパネル、1枚型、施錠可能  
トップパネル、多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口  
付き、ファンプレートを取り付けることが可能  
フロント グランドモジュール、ブランクトリムとして取り付け  
VX ベースシステムベース、100 mm、通気型  
ベース コーナーピースとサイドのトリムパネルはねじ留めされて  
います  
前後用のベース トリムパネルおよびコーナーカバーと連結部カ  
バーは同梱されています  
4 x レベル調整脚 M12 およびベースアダプター (付属品)  
トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレート  
を持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同  
梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。  
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)  
25 x トルクスねじ、導電性 (付属品)  
4 x コンビレール、内側実装面および外側実装面用、エンクロ  
ージャーの奥行き方向に使用できます (同梱付属品)  
10 x ケーブルガイドリング (金属製)、125 x 65 mm (同梱付属品)  
IPPCパレット  
ブランクトリムとして、フロント グランドモジュールの取り付け、  
奥行 75 mm  
鋼板製リアドア、密閉型、両開き 2枚ドア、180°ヒンジ付き

---

寸法：

幅: 800 mm

高さ: 2,000 mm

奥行: 1,000 mm

---

高さ単位(ユニット)

42 U

---

高さ単位(ユニット)

42 U

---

# Features

高さ、ベース含む	2,100 mm
19インチ 機器取り付け面前の作業 空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)	87 mm / 193 mm
Instalation position in 19" area 取り付け面間隔 (出荷時の状態において)	フロントおよびリア 720 mm
19インチ固定	奥行きレールに上下部をねじ留めします
仕様	セットアップ仕様
仕様 (トップパネル)	多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能
リアドアの仕様	鋼板ドア、密閉型、両開き 2枚ドア、180°ヒンジ付き
フロントドアの仕様	アルミ製透視ドア、密閉型、1枚型、180°ヒンジ付き
仕様 (マウンティングレール)	VX IT 内の標準型 19インチ マウンティングレール
仕様 (ボトム)	フロント グランドモジュール、ブランクトリムとして取り付け
19インチ機器取り付け面の仕様	フロントおよびリア
マウンティングレールの位置	前後に 19インチ機器取り付け面付き
耐荷重	15,000 N
UL 2416 による、エンクロージャーごとの最大耐荷重 (静荷重)	12,000 N
IKコード	IK08
注記：	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材	鋼板製
1パック	1 個

## Features

純質量	161.5
総質量	176.5
PCF/VE (Cradle to Gate)	436.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080
EAN	4028177945111
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

## Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Negative Certificate 表面
Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書