

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5309.156

ネットワークラック/サーバーラック VX IT

State: 2026/05/09 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5309.156 - ネットワークラック/サーバーラック VX IT 透視ドア付き、セットアップ仕様、標準型 19インチ マウンティングレール

VX IT ネットワークラック / サーバーラック、密閉型、エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。実用的な装備を含むセットアップ仕様。19インチ マウンティングレール付き標準仕様 19インチ内装。様々なサイズが用意されています。



Features

品番	VX 5309.156
材質	鋼板製 アルミニウム プラスチック 透視ドア：単層安全ガラス、3 mm フロントドア：アルミ製、1.25 mm リアドア：鋼板製、1.5 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：塗装処理 リアドアおよびトップパネル：浸漬下塗り、静電粉体塗装 フロントドア：アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理

Features

General colour

RAL 7035

塗装色

キャビネットフレーム、リアドアおよびトップパネル：RAL 7035
フロントドア：垂直プロファイル(フレーム)は銀色、水平プロファイル(フレーム)はRAL 9005
内装、ベース：RAL 9005
取っ手とヒンジ：RAL 9005

Features

同梱品	<p>VX エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ フロント&リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル 19インチマウンティングレール サイドパネル、1枚型、施錠可能 トップパネル、多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口 付き、ファンプレートを取り付けることが可能 フロント グランドモジュール、ブランクトリムとして取り付け VX ベースシステムベース、100 mm、通気型 ベース コーナーピースとサイドのトリムパネルはねじ留めされて います 前後用のベース トリムパネルおよびコーナーカバーと連結部カ バーは同梱されています 4 x レベル調整脚 M12 およびベースアダプター (付属品) トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレート を持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同 梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。 12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品) 25 x トルクスねじ、導電性 (付属品) 4 x コンビレール、内側実装面および外側実装面用、エンクロー ジャーの奥行き方向に使用できます (同梱付属品) 10 x ケーブルガイドリング (金属製)、125 x 65 mm (同梱付属品) IPPCパレット ブランクトリムとして、フロント グランドモジュールの取り付け、 奥行 75 mm 鋼板製リアドア、密閉型、両開き 2 枚ドア、180°ヒンジ付き</p>
寸法：	<p>幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 1,000 mm</p>
高さ単位(ユニット)	42 U
高さ単位(ユニット)	42 U

Features

高さ、ベース含む	2,100 mm
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)	87 mm / 193 mm
Instalation position in 19" area	フロントおよびリア
取り付け面間隔 (出荷時の状態において)	720 mm
19インチ固定	奥行きレールに上下部をねじ留めします
仕様	セットアップ仕様
仕様 (トップパネル)	多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能
リアドアの仕様	鋼板ドア、密閉型、両開き 2 枚ドア、180°ヒンジ付き
フロントドアの仕様	アルミ製透視ドア、密閉型、1 枚型、180°ヒンジ付き
仕様 (マウンティングレール)	VX IT 内の標準型 19インチ マウンティングレール
仕様 (ボトム)	フロント グランドモジュール、ブランクトリムとして取り付け
19インチ機器取り付け面の仕様	フロントおよびリア
マウンティングレールの位置	前後に 19インチ機器取り付け面付き
耐荷重	15,000 N
UL 2416 による、エンクロージャごとの最大耐荷重 (静荷重)	12,000 N
IKコード	IK08
注記：	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材	鋼板製
1パック	1 個

Features

純質量	161.5 kg
総質量	176.5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	436.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
製品説明	VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, glazed door, WHD: 800 x 2100 x 1000 mm, 42 U, pre-configured

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Negative Certificate 表面
Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書