

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5310.128

# ネットワークラック/サーバーラック VX IT

State: 2026/05/23 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5310.128 - ネットワークラック/サーバーラック VX IT 透視ドア付き、標準型 19インチ マウンティングレール付 き

VX IT ネットワークラック / サーバーラック、密閉型、エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。奥行き方向に取り付け位置を変更できる 19インチ マウンティングレール付き標準仕様 19インチ内装。様々なサイズが用意されています。



## Features

品番	VX 5310.128
材質	鋼板製 アルミニウム 透視ドア：単層安全ガラス、3 mm フロントドア：アルミ製、1.25 mm リアドア：鋼板製、1.5 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：塗装処理 リアドアおよびトップパネル：浸漬下塗り、静電粉体塗装 フロントドア：アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理
General colour	RAL 7035

# Features

塗装色	キャビネットフレーム、リアドアおよびトップパネル：RAL 7035 フロントドア：垂直プロファイル (フレーム) は銀色、水平プロファイル (フレーム) は RAL 9005 内装：RAL 9005 取っ手とヒンジ：RAL 9005
同梱品	VX エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ フロント&リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル 19インチマウンティングレール トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。 12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品) 25 x トルクスねじ、導電性 (付属品) IPPCパレット トップパネル、多分割型。フロントおよびリアのコーナーエリアにケーブル引き込み口付き 鋼板製リアドア、密閉型、両開き 2 枚ドア、180°ヒンジ付き
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 1,200 mm
高さ単位(ユニット)	42 U
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)	150 mm / 330 mm
Instalation position in 19" area	フロントおよびリア
取り付け面間隔 (出荷時の状態において)	720 mm

# Features

19インチ固定	マウンティングブラケットを使って本体フレームの上下にねじ留め します
仕様	標準仕様
仕様 (トップパネル)	多分割型。フロントおよびリアのコーナーエリアにケーブル引き込 み口付き
リアドアの仕様	鋼板ドア、密閉型、両開き 2 枚ドア、180°ヒンジ付き
フロントドアの仕様	アルミ製透視ドア、密閉型、1 枚型、180°ヒンジ付き
仕様 (マウンティングレール)	VX IT 内の標準型 19インチ マウンティングレール
仕様 (ボトム)	オープン型
19インチ機器取り付け面の仕様	フロントおよびリア
マウンティングレールの位置	前後に 19インチ機器取り付け面付き
耐荷重	15,000 N
UL 2416 による、エンクロー ジャーごとの最大耐荷重 (静荷重)	12,000 N
IKコード	IK08
注記：	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合が あります。
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	88 kg
総質量	97 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	227.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます

# Features

---

関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
製品説明	VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, glazed door, WHD: 600 x 2000 x 1200 mm, 42 U

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Negative Certificate 表面
Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書