

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5310.818

# ネットワークラック/サーバーラック ク VX IT

State: 2026/06/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5310.818 - ネットワークラック/サーバーラック VX IT 通気型ドア付き、ダイナミック型 19インチ マウンティング グレール付き

VX IT ネットワークラック / サーバーラック、通気型、室内空調用。奥行き方向に取り付け位置を変更できる 19インチ マウンティンググレール付きダイナミック仕様 19インチ内装。様々なサイズが用意されています。



## Features

|                |   |
|----------------|---|
| 品番             | VX 5310.818   |
| 材質             | 鋼板製<br>アルミニウム<br>フロントドア：アルミ製、1.25 mm<br>リアドア：鋼板製、1.5 mm                                     |
| 表面             | エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り<br>内装：塗装処理<br>リアドアおよびトップパネル：浸漬下塗り、静電粉体塗装<br>フロントドア：アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理 |
| General colour | RAL 7035  |

# Features

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 塗装色                                  | キャビネットフレーム、リアドアおよびトップパネル：RAL 7035<br>フロントドア：垂直プロファイル(フレーム)は銀色、水平プロファイル(フレーム)はRAL 9005<br>内装、通気用パンチングメタル(フロント)：RAL 9005<br>取っ手とヒンジ：RAL 9005  |
| 同梱品                                  | VX エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き<br>アルミ&鋼板製フロントドア、通気型(パンチングメタルの開口率約85%)、180°ヒンジ付き<br>鋼板製リアドア、通気型(パンチングメタルの開口率約85%)、両開き2枚ドア、180°ヒンジ付き<br>フロント&リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E<br>用クイックハンドル<br>19インチマウンティングレール<br>トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー(高さ50mm)、自然換気に使用します(同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。<br>12 x 19インチファスナー、高さ1U、導電機能付き(同梱付属品)<br>25 x トルクスねじ、導電性(付属品)<br>IPPCパレット<br>トップパネル、多分割型。フロントおよびリアのコーナーエリアにケーブル引き込み口付き |
| 寸法：                                  | 幅: 600 mm<br>高さ: 2,000 mm<br>奥行: 1,200 mm   |
| 高さ単位(ユニット)                           | 42 U  |
| 高さ単位(ユニット)                           | 42 U  |
| 19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保(フロント側/リア側) | 150 mm / 325 mm   |
| Instalation position in 19" area     | フロントおよびリア   |

# Features

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 取り付け面間隔（出荷時の状態において）                | 725 mm   |
| 19インチ固定仕様                          | マウンティングブラケットを使って、上部は本体フレームに、下部は奥行きレールにねじ留めします        |
| 仕様                                 | ダイナミック型  |
| 仕様 (トップパネル)                        | 多分割型。フロントおよびリアのコーナーエリアにケーブル引き込み口付き                   |
| リアドアの仕様                            | 鋼板ドア、通気型、両開き 2 枚ドア、180°ヒンジ付き                         |
| フロントドアの仕様                          | アルミ & 鋼板製ドア、通気型、1 枚型、180°ヒンジ付き                       |
| 仕様 (マウンティングレール)                    | VX IT 内のダイナミック型 19インチ マウンティングレール                     |
| 仕様 (ボトム)                           | オープン型  |
| 19インチ機器取り付け面の仕様                    | 前後に 19インチ機器取り付け面付き                                   |
| マウンティングレールの位置                      | 前後に 19インチ機器取り付け面付き                                   |
| 耐荷重                                | 18,000 N   |
| UL 2416 による、エンクロージャーごとの最大耐荷重 (静荷重) | 15,000 N   |
| 注記：                                | 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。                  |
| 基材                                 | 鋼板製  |
| 1パック                               | 1 個  |
| 純質量                                | 86 kg  |
| 総質量                                | 97 kg  |
| PCF/VE (Cradle to Gate)            | 239 kg CO2 eq (Cat B)                                |
| PCF クラス分けに関する注記                    | カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |

# Features

---

|            |   |
|------------|---|
| 関税率番号      | 94032080  |
| ETIM 9     | EC002499  |
| ECLASS 8.0 | 27180207  |
| 製品説明       | VX IT, 19" mounting angles, dynamic, front and rear, vented,<br>WHD: 600 x 2000 x 1200 mm, 42 U |

# Approvals

---

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)             |
| Certificates | 表面                             |
| Explanations | 製造者宣言書<br>CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書 |