

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5314.116

ネットワークラック/サーバーラック VX IT

State: 2026/05/03 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5314.116 - ネットワークラック/サーバーラック VX IT 通気型ドア付き、標準型 19インチ マウンティングレール 付き

VX IT ネットワークラック / サーバーラック、通気型、室内空調用。奥行き方向に取り付け位置を変更できる 19インチ マウンティングレール付き標準仕様 19インチ内装。様々なサイズが用意されています。



Features

| | |
|----|---|
| 品番 | VX 5314.116 |
| 仕様 | 通気型 標準仕様 19 インチマウンティングレール付き |
| 材質 | 鋼板製 アルミニウム フロントドア：アルミ製、1.25 mm リアドア：鋼板製、1.5 mm |

Features

| | |
|----------------|--|
| 表面 | エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：塗装処理 リアドアおよびトップパネル：浸漬下塗り、静電粉体塗装 フロントドア：アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理 |
| General colour | RAL 7035 |
| 塗装色 | キャビネットフレーム、リアドアおよびトップパネル：RAL 7035 フロントドア：垂直プロファイル (フレーム) は銀色、水平プロファイル (フレーム) は RAL 9005 内装、通気用パンチングメタル(フロント)：RAL 9005 取っ手とヒンジ：RAL 9005 |
| 同梱品 | VX エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き アルミ & 鋼板製フロントドア、通気型(パンチングメタルの開口率約 85%)、180°ヒンジ付き 鋼板製リアドア、通気型 (パンチングメタルの開口率約 85%) フロント & リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル 19インチマウンティングレール トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。 12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品) 25 x トルクスねじ、導電性 (付属品) IPPCパレット トップパネル、多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能 鋼板製リアドア、通気型、両開き 2 枚ドア、180°ヒンジ付き |
| 寸法： | 幅: 800 mm 高さ: 2,200 mm 奥行: 1,000 mm |
| 高さ単位(ユニット) | 47 U |

Features

| | |
|---|--|
| 19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側) | 87 mm / 193 mm |
| Instalation position in 19" area | フロントおよびリア |
| 取り付け面間隔 (出荷時の状態において) | 720 mm |
| 19インチ固定 | 奥行きレールに上下部をねじ留めします |
| 仕様 | 標準仕様 |
| 仕様 (トップパネル) | 多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能 |
| リアドアの仕様 | 鋼板ドア、通気型、両開き 2 枚ドア、180°ヒンジ付き |
| フロントドアの仕様 | アルミ & 鋼板製ドア、通気型、1 枚型、180°ヒンジ付き |
| 仕様 (マウンティングレール) | VX IT 内の標準型 19インチ マウンティングレール |
| 仕様 (ボトム) | オープン型 |
| 19インチ機器取り付け面の仕様 | フロントおよびリア |
| マウンティングレールの位置 | 前後に 19インチ機器取り付け面付き |
| 耐荷重 | 15,000 N |
| UL 2416 による、エンクロージャごとの最大耐荷重 (静荷重) | 12,000 N |
| 注記： | 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。 |
| 基材 | 鋼板製 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 86 kg |
| 総質量 | 101 kg |

Features

| | |
|-------------------------|---|
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 248.8 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| 製品説明 | VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, vented, WHD: 800 x 2200 x 1000 mm, 47 U |

Approvals

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | 表面 |
| Explanations | 製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |