

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5314.175

コンパートメントラック VX IT

State: 2026/04/12 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5314.175 - コンパートメントラック VX IT 2 分割型、 通気型

VX IT 通気型。ルーム空調用。耐荷重1500kgまで対応可能な奥行き可変式19インチ プロファイル
ルレール付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。



Features

品番	VX 5314.175
製品説明	様々なアプリケーションを1つの兼用ハウジングに統合し、様々なユーザーグループやアクセス権限に対応するスマートなハウジングソリューション。機器類は、配線を含め、物理的に完全に分離された状態で設置できます。個別にカスタマイズが可能な2つのコンパートメントには、IT インフラストラクチャーを安全に収納することができます。

Features

メリット	<p>エンクロージャーの各コンパートメントの前後には、482.6 mm (19 インチ) 機器取り付け面が取り付けられており、これらは個別に調整可能です</p> <p>機器取り付け面間距離 (取り付け済み) 740 mm、変更可能</p> <p>ドアヒンジ位置は右側から左側に変更可能</p> <p>すべての面で連結可能</p> <p>エアバッフルプレートは、19インチ マウントフレームに取り付けられています</p> <p>ドア開角度：最大 130°、連結時：最大 105°</p>
仕様	コンパートメントごとの最大耐荷重 500 kg
材質	<p>エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm</p> <p>トップパネル：鋼板製、1.5 mm</p> <p>グランドプレート：鋼板製、1.0 mm</p> <p>フロントおよびリアドア：鋼板製、1.5 mm</p> <p>プロファイル (マウンティング) レール：鋼板製、2.5 mm</p>
General colour	RAL 7035
塗装色	<p>ハウジングフレームおよびフラットパーツ：RAL 7035</p> <p>19インチ 機器取り付け面、ヒンジおよびハンドルの塗料色：RAL 9005</p>

Features

同梱品	<p>VX ITコンパートメントラック。2つの独立したコンパートメントを備えています</p> <p>各コンパートメントの前後に 482.6 mm (19インチ) 機器取り付け面が取り付けられてあり、これは左右の仕切りパネルにねじ留めしてあります</p> <p>2 x 鋼板製ドア、通気型、前後に</p> <p>中央で分割されたボトムプレート、ラック奥行方向全体にわたり組み付け済</p> <p>安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル</p> <p>等電位化機能付き、アースストラップを取り付けられるようになっています</p> <p>各コンパートメントの前後に 482.6 mm (19インチ) 固定プロファイル 2本を設置 (設置位置は変更可能)、前部プロファイルの周囲にはエアパーティションを設置</p> <p>キー4個</p>
寸法：	<p>幅: 800 mm</p> <p>高さ: 2,200 mm</p> <p>奥行: 1,000 mm</p>
取り付け面間隔 (出荷時の状態において)	740 mm
Number front doors	2
Number back doors	2
19インチ固定	<p>2 x 23 U</p> <p>各コンパートメントの前後には、482.6 mm (19インチ) 機器取り付け面が取り付けられてあり、これらは個別に調整可能です</p>
PDU は背面側の空間に垂直に設置	<p>縦型 PDU、IEC C20 接続 (最長 PDU 1,000 mm)、注文 No. 7979.117/.118/.217/.317/.417</p> <p>縦型 PDU – CEE プラグ/16 A、単相/三相、注文 No. 7979.110/.111/.130/.132/.135/.210/.310/.410/.510/.230/.330/.430/.530</p>

Features

仕様	コンパートメントラック、2 x 23 U
仕様 (トップパネル)	トップパネル、1 枚型、トップパネル中央部の両側にケーブルガイド付き
Design doors	ドア開角度、最大 130° ロッドロック (2 点ロックシステム) 付き
リアドアの仕様	2 分割型、通気型
フロントドアの仕様	2 分割型、通気型
仕様 (マウンティングレール)	VX IT コンパートメントラック内の 19 インチ マウンティングレール
仕様 (ボトム)	ボトムフレームには、引き出し可能な、2 ピースタイプの、開口部の無いグラウンドプレートが取り付けられています
19 インチ 機器取り付け面の仕様	2 x 23 U 前後に 19 インチ 機器取り付け面付き 19 インチ 機器取り付け面、ユニバーサルマウンティングブラケット付き、前後に設置、取り付け位置を奥行き方向に変更可能、12.5 mm ピッチ、左右の仕切りパネルにねじ留めします、エアバッフルプレート付き 各コンパートメントの左右に、縦方向の 19 インチ 1 U 取り付け用カットアウトが備わっているエアバッフルプレート。内装機器や配線のための追加スペースとして利用できます。
マウンティングレールの位置	前後に 19 インチ 機器取り付け面付き
耐荷重	1,000 kg
注記：	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材	鋼板製
1 パック	1 個
純質量	187 kg
総質量	202 kg

Features

関税率番号	94032080
-------	----------

ETIM 9	EC002499
--------	----------

ETIM 8	EC002499
--------	----------

ECLASS 8.0	27180207
------------	----------

製品説明	VX IT コンパートメントラック、通気型、前後に 19 インチ機器取り 付け面付き、2 コンパートメント、2 x 23 U、幅x高さx奥行： 800x2200x1000 mm、ハウジングフレームおよびフラットパーツ： RAL 7035、内装品：RAL 9005
------	--

Approvals

Certificates	表面
--------------	----

Explanations	製造者宣言書
	CE適合宣言書