

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5316.185

## コンパートメントラック VX IT

State: 2026/04/12 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5316.185 - コンパートメントラック VX IT 4 分割型、 通気型

VX IT 通気型。ルーム空調用。耐荷重1500kgまで対応可能な奥行き可変式19インチ プロファイルレール付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。



## Features

品番

VX 5316.185

製品説明

様々なアプリケーションを1つの兼用ハウジングに統合し、様々なユーザーグループやアクセス権限に対応するスマートなハウジングソリューション。機器類は、配線を含め、物理的に完全に分離された状態で設置できます。個別にカスタマイズが可能な4つのコンパートメントには、IT インフラストラクチャーを安全に収納することができます。

# Features

---

|                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メリット           | <p>エンクロージャーの各コンパートメントの前後には、482.6 mm (19 インチ) 機器取り付け面が取り付けられており、これらは個別に調整可能です</p> <p>機器取り付け面間距離 (取り付け済み) 740 mm、変更可能</p> <p>ドアヒンジ位置は右側から左側に変更可能</p> <p>すべての面で連結可能</p> <p>エアバッフルプレートは、19インチ マウントフレームに取り付けられています</p> <p>ドア開角度：最大 130°、連結時：最大 105°</p> |
| 仕様             | コンパートメントごとの最大耐荷重 250 kg                                                                                                                                                                                                                            |
| 材質             | <p>エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm</p> <p>トップパネル：鋼板製、1.5 mm</p> <p>グランドプレート：鋼板製、1.0 mm</p> <p>フロントおよびリアドア：鋼板製、1.5 mm</p> <p>プロファイル (マウンティング) レール：鋼板製、2.5 mm</p>                                                                                             |
| General colour | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                           |
| 塗装色            | <p>ハウジングフレームおよびフラットパーツ：RAL 7035</p> <p>19インチ 機器取り付け面、ヒンジおよびハンドルの塗料色：RAL 9005</p>                                                                                                                                                                   |

---

# Features

---

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 同梱品                  | VX ITコンパートメントラック。4つの独立したコンパートメントを備えています<br>各コンパートメントの前後に 482.6 mm (19インチ) 機器取り付け面が取り付けられてあり、これは左右の仕切りパネルにねじ留めしてあります<br>中央で分割されたボトムプレート、ラック奥行方向全体にわたり組み付け済<br>4 x 鋼板製ドア、通気型、前後に<br>安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル<br>等電位化機能付き、アースストラップを取り付けられるようになっています<br>各コンパートメントの前後に 482.6 mm (19インチ) 固定プロファイル 2本を設置 (設置位置は変更可能)、前部プロファイルの周囲にはエアパーティションを設置<br>キー8個 |
| 寸法：                  | 幅: 800 mm<br>高さ: 2,200 mm<br>奥行: 1,200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 取り付け面間隔 (出荷時の状態において) | 740 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Number front doors   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Number back doors    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19インチ固定              | 4 x 11 U<br>各コンパートメントの前後には、482.6 mm (19インチ) 機器取り付け面が取り付けられてあり、これらは個別に調整可能です                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 仕様                   | コンパートメントラック、4 x 11 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 仕様 (トップパネル)          | トップパネル、1枚型、トップパネル中央部の両側にケーブルガイド付き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

---

# Features

|                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Design doors    | ドア開角度、最大 130°<br>ロッドロック (2点ロックシステム) 付き                                                                                                                                                                             |
| リアドアの仕様         | 4分割型、通気型                                                                                                                                                                                                           |
| フロントドアの仕様       | 4分割型、通気型                                                                                                                                                                                                           |
| 仕様 (マウンティングレール) | VX IT コンパートメントラック内の 19インチ マウンティングレール                                                                                                                                                                               |
| 仕様 (ボトム)        | ボトムフレームには、引き出し可能な、2ピースタイプの、開口部の無いグラウンドプレートが取り付けられています                                                                                                                                                              |
| 19インチ機器取り付け面の仕様 | 前後に 19インチ機器取り付け面付き<br>19インチ機器取り付け面、ユニバーサルマウンティングブラケット付き、前後に設置、取り付け位置を奥行き方向に変更可能、12.5 mm ピッチ、左右の仕切りパネルにねじ留めします、エアバッフルプレート付き<br>各コンパートメントの左右に、縦方向の 19インチ 1U 取り付け用カットアウトが備わっているエアバッフルプレート。内装機器や配線のための追加スペースとして利用できます。 |
| マウンティングレールの位置   | 前後に 19インチ機器取り付け面付き                                                                                                                                                                                                 |
| 注記：             | 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。                                                                                                                                                                                |
| 基材              | 鋼板製                                                                                                                                                                                                                |
| 1パック            | 1 個                                                                                                                                                                                                                |
| 純質量             | 235 kg                                                                                                                                                                                                             |
| 総質量             | 250 kg                                                                                                                                                                                                             |
| 関税率番号           | 94032080                                                                                                                                                                                                           |
| ETIM 9          | EC002499                                                                                                                                                                                                           |
| ECLASS 8.0      | 27180207                                                                                                                                                                                                           |

# Features

---

## 製品説明

VX IT コンパートメントラック、通気型、4コンパートメント、前後に19インチ機器取り付け面付き、4 x 11 U、幅x高さx奥行：800x2200x1200 mm、ハウジングフレームおよびフラットパーツ：RAL 7035、内装品：RAL 9005

# Approvals

---

## Certificates

表面

## Explanations

製造者宣言書  
CE適合宣言書