Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5325.190 ネットワークラック/サーバーラック VX IT

State: 2025/12/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



VX 5325.190 - ネットワークラック/サーバーラック VX IT 透視ドア付き、IP 55、内装無しラック

VX IT、密閉型、エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。個別のカスタマイズに適している 19インチ内装無しラック。様々なサイズが用意されており、保護等級は IP 55 です。







2

Features

品番	VX 5325.190
材質	鋼板製
	アルミニウム
	透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
	Front door: Aluminium, 1.25 mm
	Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
表面	エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
	リアドアおよびトップパネル:浸漬下塗り、静電粉体塗装
	フロントドア:アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理
General colour	RAL 7035
塗装色	キャビネットフレーム、リアドアおよびトップパネル:RAL 7035
	フロントドア:垂直プロファイル (フレーム) は銀色、水平プロファ
	イル (フレーム) は RAL 9005
	取っ手とヒンジ:RAL 9005

© Rittal 2025

Features

同梱品	VX エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ 鋼板製リアドア、密閉型、1 枚型、130°ヒンジ付き フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル トップパネル、ワンピース型、密閉型 グランドプレート付きボトムトレイ、多分割型、密閉型 グランドプレート用連結部パッキンおよびパッキンセット(付属品) 12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品) 25 x トルクスねじ、導電性 (付属品) IPPCパレット
寸法:	幅: 600 mm 高さ: 800 mm 奥行: 600 mm
高さ単位(ユニット)	15 U
高さ単位(ユニット)	15 U
仕様 (トップパネル)	1枚型、密閉型
リアドアの仕様	鋼板ドア、密閉型、1枚型、130°ヒンジ付き
フロントドアの仕様	アルミ製透視ドア、密閉型、1枚型、180°ヒンジ付き
仕様 (マウンティングレール)	なし
仕様 (ボトム)	グランドプレート付きボトムトレイ、多分割型、密閉型
マウンティングレールの位置	なし
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55(連結部パッキンあるいはねじ留めサイドパネルを使用の場合のみ。)
IKJ-F	IK08
注記:	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合が あります。

© Rittal 2025 3

Features

基材	鋼板製
1パック	1個
純質量	40
総質量	44.5
PCF/VE (Cradle to Gate)	109.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
EAN	4028177945425
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Negative Certificate
	表面
	保護等級
Explanations	製造者宣言書
	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025