



# VX 5329.190

## ネットワークラック/サーバーラック ク VX IT

State: 2026/05/07 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5329.190 - ネットワークラック/サーバーラック VX IT 透視ドア付き、IP 55、内装無しラック

VX IT、密閉型、エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。個別のカスタマイズに適している 19インチ内装無しラック。様々なサイズが用意されており、保護等級は IP 55 です。



## Features

|                |  |
|----------------|--|
| 品番             | VX 5329.190  |
| 材質             | 鋼板製<br>アルミニウム<br>透視ドア：単層安全ガラス、3 mm<br>フロントドア：アルミ製、1.25 mm<br>リアドア：鋼板製、1.5 mm                                   |
| 表面             | エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り<br>リアドアおよびトップパネル：浸漬下塗り、静電粉体塗装<br>フロントドア：アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理                               |
| General colour | RAL 7035   |
| 塗装色            | キャビネットフレーム、リアドアおよびトップパネル：RAL 7035<br>フロントドア：垂直プロファイル (フレーム) は銀色、水平プロファイル (フレーム) は RAL 9005<br>取っ手とヒンジ：RAL 9005 |

# Features

|                    |   |
|--------------------|---|
| 同梱品                | VX エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き<br>アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ<br>鋼板製リアドア、密閉型、1枚型、130°ヒンジ付き<br>フロント&リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E<br>用クイックハンドル<br>トップパネル、ワンピース型、密閉型<br>グラウンドプレート付きボトムトレイ、多分割型、密閉型<br>グラウンドプレート用連結部パッキンおよびパッキンセット(付属品)<br>12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)<br>25 x トルクスねじ、導電性 (付属品)<br>IPPCパレット |
| 寸法：                | 幅: 600 mm<br>高さ: 2,000 mm<br>奥行: 600 mm   |
| 高さ単位(ユニット)         | 42 U  |
| 高さ単位(ユニット)         | 42 U  |
| 仕様 (トップパネル)        | 1枚型、密閉型   |
| リアドアの仕様            | 鋼板ドア、密閉型、1枚型、130°ヒンジ付き  |
| フロントドアの仕様          | アルミ製透視ドア、密閉型、1枚型、180°ヒンジ付き  |
| 仕様 (マウンティングレール)    | なし  |
| 仕様 (ボトム)           | グラウンドプレート付きボトムトレイ、多分割型、密閉型  |
| マウンティングレールの位置      | なし  |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 55(連結部パッキンあるいはねじ留めサイドパネルを使用の場合のみ。)   |
| IKコード              | IK08  |
| 注記：                | 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。   |

# Features

---

|            |   |
|------------|---|
| 基材         | 鋼板製   |
| 1パック       | 1 個   |
| 純質量        | 68.15 kg  |
| 総質量        | 70.2 kg   |
| 関税率番号      | 94032080  |
| ETIM 9     | EC002499  |
| ECLASS 8.0 | 27180207  |
| 製品説明       | VX IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 600 x 2000 x 600 mm, 42 U, IP 55 |

# Approvals

---

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)                 |
| Certificates | Negative Certificate<br>表面<br>保護等級 |
| Explanations | 製造者宣言書<br>CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書     |