

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.050

PC エンクロージャーシステム

State: 2026/05/11 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.050 - PC エンクロージャーシステム

モニターやPC本体からキーボードに至るまでのすべてのPCコンポーネントを安全に収納します。優れた操作性とモダンなデザインを有します。湿気やほこり、温度変化や不正アクセスを完全にシャットアウトします。



Features

| | |
|------|---|
| 品番 | PC 5366.050 |
| 仕様 | 透視ドア(上)、引き出し式キーボードトレイおよびユニットテーブル付き |
| 製品説明 | モニターやPC本体からキーボードに至るまでのすべてのPCコンポーネントを安全に収納します。優れた操作性とモダンなデザインのエンクロージャーです。湿気やほこり、温度変化や不正アクセスを完全にシャットアウトします。 |
| 材質 | ハウジング、ドア、リアドア、取り付け分割パネル、トレイ：鋼板製 ハンドル、デコパネルプラスチック ドアトリムパネル：アルミニウム 透視ガラス板：単層安全ガラス |
| 表面 | エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ |

Features

| | |
|--------------------------|---|
| General colour | RAL 7035 |
| 塗装色 | ハウジング、ドア、化粧パネル、トレイ：RAL 7035 ハンドル：RAL 7015 モニター領域、ドアセンターパーツ：RAL 7015 |
| 同梱品 | ハウジング、ドア、リアドア グランドプレート 透視ドア(上) 引き出し式キーボードトレイ ユニットテーブル |
| 寸法： | 幅: 600 mm 高さ: 1,600 mm 奥行: 636 mm |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 55 |
| 保護等級、NEMA | NEMA 12 |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 12 |
| 最大キーボードサイズ (幅x高さx 奥行) | 480 x 70 x 260 mm |
| 基材 | 鋼板製 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 93.5 kg |
| 総質量 | 95.8 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 386.3 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 94032080 |

Features

| | |
|------------|---|
| ETIM 9 | EC002502 |
| ECLASS 8.0 | 27180501 |
| 製品説明 | PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, folding keyboard, component shelf |

Approvals

| | |
|--------------|----------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | 表面 |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |