Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





PC 5366.150 PCエンクロージャーシステム

State: 2025/12/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



PC 5366.150 - PC エンクロージャーシステム

モニターや PC 本体からキーボードに至るまでのすべての PC コンポーネントを安全に収納します。優れた操作性とモダンなデザインを有します。湿気やほこり、温度変化や不正アクセスを完全にシャットアウトします。







Features

品番	PC 5366.150
仕様	透視ドア(上)、折りたたみ式キーボードトレイおよびユニットテー ブル付き
製品説明	モニターやPC本体からキーボードに至るまでのすべてのPC コンポーネントを安全に収納します。優れた操作性とモダンなデザインのエンクロージャーです。湿気やほこり、温度変化や不正アクセスを完全にシャットアウトします。
材質	ハウジング、ドア、リアドア、取り付け分割パネル、トレイ:鋼板 製 ハンドル、デコパネルプラスチック ドアトリムパネル:アルミニウム 透視ガラス板:単層安全ガラス
表面	エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、 凹凸模様(テクスチャー)仕上げ

© Rittal 2025

Features

General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジング、ドア、化粧パネル、トレイ:RAL 7035
	ハンドル:RAL 7015
	モニター領域、ドアセンターパーツ:RAL 7015
同梱品	ハウジング、ドア、リアドア
	グランドプレート
	透視ドア (上)
	折りたたみ式キーボードトレイ
	ユニットテーブル
寸法:	幅: 600 mm
	高さ: 1,600 mm
	奥行: 636 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 12
最大キーボードサイズ (幅x高さx	497 x 50 x 250 mm
奥行)	497 x 60 x 200 mm
基材	鋼板製
1パック	1個
純質量	85.5
総質量	88
PCF/VE (Cradle to Gate)	373.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に
	基づいて概算されます
EAN	4028177959460

© Rittal 2025 3

Features

ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4