Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5380.830 ケーブルアレンジ ハウジング VX IT

State: 2025/12/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



VX 5380.830 - ケーブルアレンジ ハウジング VX IT

ケーブルの配線、固定や保管、あるいは、エンクロージャーと連結した LCP の数的不均衡を 調整するための空ハウジングとして使用します。







Features

品番	VX 5380.830
製品説明	ケーブルの配線、固定や保管、あるいは、エンクロージャーと連結 した液体冷却パッケージ (LCP) の数的不均衡を調整するための空ハ
	ウジングとして使用します。
メリット	余剰ケーブルの収納やストラクチャード ケーブルマネジメントに
	最適
用途	隙間なく実装されているネットワークラックやサーバーラック間の
	ケーブルアレンジ ハウジングとして
	コールドアイル/ホットアイルコンテインメントにおける二列の連
	結エンクロージャー間で使用する LCP の数が列ごとに異なる場合
	に、列の長さをそろえるための空ハウジングとして
	後に LCP の追加が見込まれる場合のスペースホルダーとして
材質	 鋼板製
	アルミニウム

© Rittal 2025 2

Features

表面	エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り ドアおよびトップパネル:電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	エンクロージャー:RAL 7035 フロント側:RAL 9005
同梱品	フロントおよびリアドア付きエンクロージャーフレーム アルミ製フロントドア、密閉型、黒色デザインプレート付き、180° ヒンジ 鋼板製リアドア、密閉型、1枚型、130° ヒンジ付き フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル トップパネル/グランドプレート 各2枚、ブラシストリップを介してのケーブル引き込みが可能なカットアウト付き 3 x VX システムセクション、それぞれ左と右に取り付け済み
寸法:	幅: 300 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 1,000 mm
仕様	ケーブルアレンジ ハウジング
注記:	連結エンクロージャーの最初の 1台と最後の 1台にはサイドパネル が必用です
基材	アルミニウム
1パック	1個
純質量	90
総質量	90
EAN	4028177950153
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

© Rittal 2025 3

Approvals

Certificates	表面
Explanations	

© Rittal 2025 4