

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5381.830

# ケーブルアレンジハウジング VX IT

State: 2026/05/02 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5381.830 - ケーブルアレンジハウジング VX IT

ケーブルの配線、固定や保管、あるいは、エンクロージャーと連結した LCP の数的不均衡を調整するための空ハウジングとして使用します。



## Features

品番	VX 5381.830
製品説明	ケーブルの配線、固定や保管、あるいは、エンクロージャーと連結した液体冷却パッケージ (LCP) の数的不均衡を調整するための空ハウジングとして使用します。
メリット	余剰ケーブルの収納やストラクチャード ケーブルマネジメントに最適
用途	隙間なく実装されているネットワークラックやサーバーラック間のケーブルアレンジハウジングとして コールドアイル/ホットアイルコンテインメントにおける二列の連結エンクロージャー間で使用する LCP の数が列ごとに異なる場合に、列の長さをそろえるための空ハウジングとして 後に LCP の追加が見込まれる場合のスペースホルダーとして
材質	鋼板製 アルミニウム

# Features

表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドアおよびトップパネル：電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	エンクロージャー：RAL 7035 フロント側：RAL 9005
同梱品	フロントおよびリアドア付きエンクロージャーフレーム アルミ製フロントドア、密閉型、黒色デザインプレート付き、180°ヒンジ 鋼板製リアドア、密閉型、1枚型、130°ヒンジ付き フロント&リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル トップパネル/グランドプレート 各2枚、ブラシストリップを介してのケーブル引き込みが可能なカットアウト付き 3 x VX システムセクション、それぞれ左と右に取り付け済み
寸法：	幅: 300 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 1,200 mm
仕様	ケーブルアレンジハウジング
注記：	連結エンクロージャーの最初の1台と最後の1台にはサイドパネルが必用です
基材	アルミニウム
1パック	1個
純質量	69.4 kg
総質量	84.4 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

# Features

---

製品説明

VX IT Cable management enclosure, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm

# Approvals

---

Certificates

表面

Explanations

CE適合宣言書