

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.275

マウントフレーム、19インチ

State: 2025/12/07 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.275 - マウントフレーム、19インチ TS、TS IT用

前後の482.6 mm (19インチ) 架装面の改修用。溶接した482.6 mm (19インチ) マウンティングフレームは完全に奥行きを変えて固定できます。



Features

品番	DK 5501.275
製品説明	インチ仕様の実装面をTSフレーム内に組み入れるための、溶接されている482.6 mm(19インチ)マウントフレームです。工具不要の組み立ても含め、完璧なシステム互換性を実現するために、TS ITに類似のプロファイリング(折り曲げ)です。ルーフフレームおよびベースフレームの間に固定します。固定位置は、奥行き方向に変更可能。個々の高さ単位に関しては、両方向に通し番号がつけられている。前側のマウントフレームは、ケーブルマネジメントやダイナミックラックコントロール(RFID)を取り付けるため、後方のマウントフレームは、両側の0UスペースへPDUパワーレールを省スペース式に取り付けのための準備がされています。
材質	鋼板製
表面	下塗り
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
高さ単位(ユニット)	42 U

Features

取り付け位置	リア
耐荷重	15,000 N (全面実装、19インチマウントフレーム2本で均一に負荷分散した場合)
注記：	エンクロージャーフレームの外側実装面はその他の実装に使用できます。エアガイドプレートを使って周囲からの隔離も可能です。
適用	エンクロージャータイプ: TS TS IT 幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm
1パック	1 個
純質量	14
総質量	16.5
関税率番号	73269098
EAN	4028177716483
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261