

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.430

シャシーガイド、高さ 1U、固定式

State: 2026/06/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.430 - シャシーガイド、高さ 1 U、固定式 VX IT、TS IT、TX CableNet 用

前面および背面のマウンティングレールの間に取り付けます。

Features

品番	DK 5501.430
製品説明	付属品の取り付けと側面排気のコンポーネントの換気のための側面システム穴。
メリット	必要とされる 19 インチ 機器取り付け面間の距離を調整した後に、19 インチ マウンティングレールのシステム穴にはめ込むだけです
用途	フロント側の機器取り付け面への取り付けに使用します 重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
Distance between mounting levels	545 mm
長さ	475 mm
取り付け方法	標準型 19 インチ マウンティングレール用
取り付けについてのご注意	VX IT 内の 19 インチ 機器取り付け面間の距離は、実装する前に適した距離に調整する必要があります
耐荷重	800 N、静的荷重
注記：	有効設置面、各側 35 mm
耐荷領域	幅: 35 mm

Features

適用	エンクロージャータイプ: VX IT TS IT
1パック	2 個
純質量	1.2 kg
総質量	1.4 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	4.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	DK Slide rail, 1 U, D: 475 mm, 80 kg, static, For two 482.6 mm (19") attachment level (front+rear), distance between levels:: 545 mm, static installation, for 482.6 mm (19") system punchings