Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5501.460 シャシーガイド、1 U、奥行き可変 式

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 5501.460 - シャシーガイド、1 U、奥行き可変式 VX IT、TE、TX CableNet 用

前面および背面のマウンティングレールの間に取付けます。





Features

品番	DK 5501.460
メリット	エンクロージャー前側から、工具不要、短時間で組み立て可能 EIAシステム穴のすべての固定穴は、取り付けコンポーネントをね
	じ止めするためにあります。
	TE 8000 内の 482.6 mm (19インチ) システム穴への直接ねじ固定も
	可能
用途	フロント側の機器取り付け面への取り付けに使用します
	重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。
	それぞれの 19インチ機器取り付け面間の距離に適合させることが
	できます
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
取り付け方法	前後に 482.6 mm (19インチ) L 形マウンティングレール
	前後に 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム
	標準型 19インチ マウンティングレール用

© Rittal 2025

Features

耐荷重	800 N
注記:	有効設置面、各側 25 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX IT
	TE
	TX CableNet
取り付け面間隔	400 - 600 mm
1パック	2 個
純質量	2.164
総質量	2.34
PCF/VE (Cradle to Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177679016
E-Number Sweden	E7239696
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025