

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.460

# シャシーガイド、1U、奥行き可変式

State: 2026/06/21 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.460 - シャシーガイド、1 U、奥行き可変式 VX IT、TE、TX CableNet 用

前面および背面のマウンティングレールの間に取り付けます。



## Features

|        |  |
|--------|--|
| 品番     | DK 5501.460  |
| メリット   | エンクロージャー前側から、工具不要、短時間で組み立て可能<br>EIAシステム穴のすべての固定穴は、取り付けコンポーネントをねじ止めするためにあります。<br>TE 8000 内の 482.6 mm (19インチ) システム穴への直接ねじ固定も可能 |
| 用途     | フロント側の機器取り付け面への取り付けに使用します<br>重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。<br>それぞれの 19インチ機器取り付け面間の距離に適合させることができます                                  |
| 材質     | 鋼板製  |
| 表面     | 亜鉛めっき  |
| 同梱品    | 取り付け部品を含む  |
| 取り付け方法 | 前後に 482.6 mm (19インチ) L形マウンティングレール<br>前後に 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム<br>標準型 19インチ マウンティングレール用                                  |

# Features

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 耐荷重                     | 800 N   |
| 注記：                     | 有効設置面、各側 25 mm  |
| 適用                      | エンクロージャータイプ: VX IT<br>TE<br>TX CableNet   |
| 取り付け面間隔                 | 400 - 600 mm  |
| 1パック                    | 2 個   |
| 純質量                     | 2.164 kg  |
| 総質量                     | 2.34 kg   |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 9 kg CO2 eq (Cat B)   |
| PCF クラス分けに関する注記         | カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます   |
| 関税率番号                   | 73269098  |
| ETIM 9                  | EC002620  |
| ECLASS 8.0              | 27189261  |
| 製品説明                    | DK Slide rail, support surface width: 25 mm, depth-variable, 80 kg, For two 482.6 mm (19")-mounting angles (front+rear), distance between levels:: 400-600 mm |