

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.460

シャシーガイド、1U、奥行き可変式

State: 2026/05/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.460 - シャシーガイド、1 U、奥行き可変式 VX IT、TE、TX CableNet 用

前面および背面のマウンティングレールの間に取り付けます。



Features

品番	DK 5501.460
メリット	エンクロージャー前側から、工具不要、短時間で組み立て可能 EIAシステム穴のすべての固定穴は、取り付けコンポーネントをねじ止めするためにあります。 TE 8000 内の 482.6 mm (19インチ) システム穴への直接ねじ固定も可能
用途	フロント側の機器取り付け面への取り付けに使用します 重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。 それぞれの 19インチ機器取り付け面間の距離に適合させることができます
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
取り付け方法	前後に 482.6 mm (19インチ) L形マウンティングレール 前後に 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム 標準型 19インチ マウンティングレール用

Features

耐荷重	800 N
注記：	有効設置面、各側 25 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX IT TE TX CableNet
取り付け面間隔	400 - 600 mm
1パック	2 個
純質量	2.164 kg
総質量	2.34 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	DK Slide rail, support surface width: 25 mm, depth-variable, 80 kg, For two 482.6 mm (19")-mounting angles (front+rear), distance between levels:: 400-600 mm