## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5501.480 シャシーガイド、1 U、奥行き可変 式

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



## DK 5501.480 - シャシーガイド、1 U、奥行き可変式 VX IT、TE、TX CableNet 用

前面および背面のマウンティングレールの間に取付けます。





## **Features**

品番	DK 5501.480
メリット	エンクロージャー前側から、工具不要、短時間で組み立て可能EIAシステム穴のすべての固定穴は、取り付けコンポーネントをねじ止めするためにあります。 TE 8000 内の 482.6 mm (19インチ) システム穴への直接ねじ固定も可能
用途	フロント側の機器取り付け面への取り付けに使用します 重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。 それぞれの 19インチ機器取り付け面間の距離に適合させることが できます
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
取り付け方法	前後に 482.6 mm (19インチ) L 形マウンティングレール 前後に 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム VX IT 内の標準型 19インチ マウンティングレール

© Rittal 2025

## **Features**

耐荷重	1500 N
注記:	有効設置面、各側 25 mm
適用	エンクロージャータイプ: TS IT
	VX IT
	TE
	TX CableNet
取り付け面間隔	600 - 900 mm
1パック	2個
純質量	3.2
総質量	3.74
関税率番号	73269098
EAN	4028177679030
E-Number Sweden	E7239697
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025