

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.665

ユニットテーブル、固定式

State: 2026/06/25 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.665 - ユニットテーブル、固定式 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet 用

2つの482.6 mm（19インチ）の架装面の間の強固な組み込み用。

Features

品番	DK 5501.665
メリット	時間の節約になる工具不要のワンマン組み立て
用途	奥行き可変式 (個々の取り付け面間距離に適合させるため)
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
取り付け方法	前後に 482.6 mm (19インチ) L形マウンティングレール 前後に 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム
耐荷重	50 kg
寸法：	幅: 484 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX IT TS IT TE TX CableNet
取り付け面間隔	600 - 900 mm
1パック	1 個
純質量	6.47 kg
総質量	6.62 kg

Features

PCF/VE (Cradle to Gate)	17.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	DK Component shelf, WxH: 484 mm x 0,5 U, 50 kg, distance between levels: 600-900 mm, depth-variable, RAL 9005
