


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5501.685**

**ユニットテーブル、引き出し式**

State: 2026/01/31 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://rittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5501.685 - ユニットテーブル、引き出し式 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet 用

2つの482.6 mm (19インチ) の架装面の間の取り付け用。



## Features

品番	DK 5501.685
製品説明	2つの19インチ機器取り付け面間 (それぞれの 19インチマウンティングレールあるいは 19インチマウントフレーム) の取り付けに使用します。
メリット	エンクロージャー前側から、工具不要、短時間で組み立て可能 セルフロック 引き出し用
用途	奥行き可変式 (個々の取り付け面間距離に適合させるため)
材質	鋼板製
表面	テーブル: 塗装済み スライドレール / 取り付けキット: 亜鉛めっき
塗装色	RAL 9005
同梱品	スロット付きユニットテーブル 取り付けキット付きスライドレール 取り付け部品を含む

# Features

耐荷重	50 kg
寸法：	幅: 419 mm 奥行: 700 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX IT TS IT TE TX CableNet
取り付け面間隔	600 - 900 mm
1パック	1 個
純質量	7.953
総質量	8.52
PCF/VE (Cradle to Gate)	32.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177679122
E-Number Sweden	E7239595
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261