

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5501.825**

**TS IT 19インチマウンティングレール用エアガイドプレート**

State: 2026/06/21 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.825 - TS IT 19インチマウンティングレール用エアガイドプレート

アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを切り離す、あるいは、LCP システムを使用する場合に使用します。



## Features

品番	DK 5501.825
製品説明	外側の取り付け面にレールシステムを取り付けてある場合に、接触のない仕切りを確保するために、全周にブラシストリップが付いています。
用途	アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを仕切る場合や LCP システム連結時に使用します。
材質	鋼板製 ブランクパネル：プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB
表面	塗装
塗装色	RAL 9005

# Features

同梱品	2 x 垂直型トリムパネル 2 x 水平型トリムパネル 4 x ブラシストリップ 4 x 発泡ポリウレタンピース 取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意	ブラシストリップ付き垂直型トリムパネルはパーティションとして、フロントおよびリア側の 19 インチ マウンティングレールに取り付けることができます。 ブラシストリップ付き水平型トリムパネルは、フロント側の 19 インチ マウンティングレールにのみ取り付けることが可能です。
適用	幅: 600 mm 高さ: 2,200 mm
1パック	1 個
純質量	4.918 kg
総質量	5.177 kg
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
製品説明	DK Air baffle plate, WxH: 600x2200 mm, For TS IT 482.6 mm (19") mounting angles