

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.835

# TS IT 19インチマウンティングレール用エアガイドプレート

State: 2026/06/21 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.835 - TS IT 19インチマウンティングレール用エアガイドプレート

アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを切り離す、あるいは、LCPシステムを使用する場合に使用します。



## Features

|      |  |
|------|--|
| 品番   | DK 5501.835  |
| 製品説明 | 外側の取り付け面にレールシステムを取り付けてある場合に、接触のない仕切りを確保するために、全周にブラシストリップが付いています。   |
| 用途   | アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを仕切る場合やLCPシステム連結時に使用します。      |
| 材質   | 鋼板製<br>ブランクパネル：プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー<br>ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB |
| 表面   | 塗装   |
| 塗装色  | RAL 9005   |

# Features

|              |   |
|--------------|---|
| 同梱品          | 2 x 垂直型トリムパネル<br>2 x 水平型トリムパネル<br>4 x ブラシストリップ<br>4 x 発泡ポリウレタンピース<br>取り付け部品を含む<br>ブランクパネル 6枚、1 U  |
| 取り付けについてのご注意 | ブラシストリップ付き垂直型トリムパネルはパーティションとして、フロントおよびリア側の 19インチ マウンティングレールに取り付けることができます。<br>ブラシストリップ付き水平型トリムパネルは、フロント側の 19インチ マウンティングレールにのみ取り付けることが可能です。 |
| 適用           | 幅: 800 mm<br>高さ: 2,200 mm   |
| 1パック         | 1 個   |
| 純質量          | 8.74 kg   |
| 総質量          | 9.2 kg  |
| 関税率番号        | 56090000  |
| ETIM 9       | EC000331  |
| ECLASS 8.0   | 27189272  |
| 製品説明         | DK Air baffle plate, WxH: 800x2200 mm, For TS IT 482.6 mm (19") mounting angles   |