

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.100 ケーブルダクト

State: 2026/05/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.100 - ケーブルダクト TS IT用

両側にヒンジが着いた取り外し可能なケーブルカバー付きケーブルダクト。



Features

品番	DK 5502.100
製品説明	カバー付きケーブルダクト。ヒンジ付きダクトカバー (取り外し可能もあり) により、いつでも配線に簡単にアクセスできます。ダクトには、キャビネット内側へおよびダクト背面からのケーブル引き込みオプションが備わっています。ダクトに同梱されているケーブルホルダーウェブは、ダクトのケーブルフィンガーに奥行き方向に自在にスナップ固定でき、配線をサポートします。ケーブルダクトのねじ留めも可能です。適切なエアフローを実現するために、TS IT用ブラシキットと組み合わせて使用することも可能です。
メリット	工具不要のクイック固定による簡単な取り付け。 高さユニット(U)を考慮したケーブルガイドによる高い実装密度 背合わせで連結可能 ケーブルダクトは、コールドアイルコンテインメント内のエアショートを避けるためのパーティションパーツとして使用可能 ケーブル引き込み口は開閉可能、実装標準 1 U 高さの拡張コンポーネントを装着可能
材質	鋼板製 プラスチック(UL 94-HB)
塗装色	RAL 9005

Features

同梱品	カバーおよび固定部品を含む 予備ケーブル用ケーブルホルダー 4個を含む。
取り付け方法	482.6 mm (19インチ) マウンティングレール付きの高さ 2000 mm の TS IT 内に 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム付きの高さ 1800 mm の TS IT 内に 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム付きの高さ 2000 mm の TE 8000 内に 高さ 40 U のデータラック内
高さ単位(ユニット)	38 U
寸法：	幅: 95 mm 高さ: 1,689 mm 奥行: 150 mm
1パック	1 個
純質量	7.8 kg
総質量	8.16 kg
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
製品説明	DK Cable duct, 38 U, for TS IT, Height 1800 mm: with mountingframe, Height 2000 mm: with profiles