

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.115

ケーブルフィンガー

State: 2026/05/23 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.115 - ケーブルフィンガー VX IT 用

Uに関連したケーブル配線。

Features

品番	DK 5502.115
仕様	VX IT 標準型 19インチ マウンティングレール用
製品説明	19インチ機器取り付け面上に、高さ1Uピッチで、すっきりとした配線を実現させるために使用します。
メリット	19インチ マウンティングレールに直接はめ込むため、工具不要の簡単組み立てを実現
材質	プラスチック (UL 94-V0)
塗装色	RAL 9005
取り付け方法	マウンティングレールへの取り付けは、前後のマウンティングレールの正面にも側面にも可能です
注記：	エアガイドプレートとのコンビネーションでのケーブルガイドも可能です。
寸法：	幅: 14 mm 長さ: 261 mm
高さ単位(ユニット)	6 U
1パック	14 個
純質量	0.784 kg
総質量	0.937 kg
関税率番号	39269097
ETIM 9	EC000322

Features

ECLASS 8.0

27400703

製品説明

DK Cable finger for TS-IT, 6 U, RAL 9005