

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.205

ケーブルガイドパネル

State: 2026/01/23 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.205 - ケーブルガイドパネル 鋼製ハンガー付き

ケーブルガイド5個付きパッチケーブルの水平集配線用

Features

品番	DK 5502.205
製品説明	ケーブルガイド5個付きパッチケーブルの水平集配線用。
材質	パネル：鋼板 ケーブルガイド：鋼板製
表面	パネル：塗装処理 ケーブルガイド：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 9005
注記：	寸法は、外形寸法のことです。
寸法：	幅: 482.6 mm
高さ単位(ユニット)	1 U
ケーブルガイド寸法	Ring depth: 55 mm Ring height: 43 mm
1パック	1 個
純質量	0.57
総質量	0.599
PCF/VE (Cradle to Gate)	2.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94039910
EAN	4028177679320

Features

E-Number Sweden E7239783

ETIM 9 EC000322

ECLASS 8.0 27400604