

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.225

アレンジパネル、格子型ケーブルガイド付き

State: 2026/01/30 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5502.225 - アレンジパネル、格子型ケーブルガイド付き 水平方向のケーブル処理用

ケーブルステップでのパッチケーブルの水平仕分け用。個々のステップの開口部により、配線の修正と拡張が容易になります。

Features

品番	DK 5502.225
製品説明	5個の格子型ケーブルガイドを使用しての、パッチケーブルの水平方向のアレンジに。個々の格子型ガイドを開けることができるので、容易なケーブルの変更や増設を可能にします。
材質	パネル：鋼板製、塗装済み ケーブルルート：プラスチック
Depth of bars	100 mm
Number bars per U	5
寸法：	幅: 482.6 mm
高さ単位(ユニット)	1 U
1パック	1 個
純質量	0.5
総質量	0.632
PCF/VE (Cradle to Gate)	2.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94039910
EAN	4028177679337

Features

E-Number Sweden E7239788

ETIM 9 EC002624

ECLASS 8.0 27189265