## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5502.225 アレンジパネル、格子型ケーブルガイド付き

State: 2025/11/15 (Source: rittal.com/jp-ja)



## DK 5502.225 - アレンジパネル、格子型ケーブルガイド付き 水平方向のケーブル処理用

ケーブルステップでのパッチケーブルの水平仕分け用。個々のステップの開口部により、配線の修正と拡張が容易になります。

## **Features**

品番	DK 5502.225	
製品説明	5個の格子型ケーブルガイドを使用しての、パッチケーブルの水平 方向のアレンジに。個々の格子型ガイドを開けることができるの で、容易なケーブルの変更や増設を可能にします。	
材質	パネル:鋼板製、塗装済み ケーブルルート:プラスチック	
Depth of bars	100 mm	
Number bars per U	5	
寸法:	幅: 482.6 mm	
高さ単位(ユニット)	1 U	
1パック	1個	
純質量	0.5	
総質量	0.632	
PCF/VE (Cradle to Gate)	2.4 kg CO2 eq (Cat B)	
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます	
関税率番号	94039910	
EAN	4028177679337	

© Rittal 2025 2

## **Features**

E-Number Sweden	E7239788	
ETIM 9	EC002624	
ECLASS 8.0	27189265	

© Rittal 2025