Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5502.235 ケーブルガイドパネル

State: 2025/12/15 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 5502.235 - ケーブルガイドパネル フロントフラップ付き

上部のカットアウト付きケーブル配線スペース。アクセスを最適化するために、カバーと高速 シャッターが前方に付いています。ブラシストリップによる、後方からのカットアウト経由の引き入れ。

Features

品番	DK 5502.235
製品説明	ケーブルガイドスペースは上方にカットアウトを備え、ここにパッチケーブルを導入することができます。アレンジパネルは前方にヒンジ付きカバーを備え、クイックファスナーで簡単に開閉、ケーブルへの最適なアクセスを可能にします。またパネルにはダストブラシ付きカットアウトが設けてあり、ケーブルを後方から引き込むこともできます。
材質	鋼板製
表面	塗装
Depth of bars	100 mm
寸法:	幅: 482.6 mm
高さ単位(ユニット)	2 U
1パック	1個
純質量	1.56
総質量	1.76
PCF/VE (Cradle to Gate)	6.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます

© Rittal 2025

Features

関税率番号	94039910
EAN	4028177679344
E-Number Sweden	E7239789
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3