Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5502.265 ブラシストリップ付きケーブル引き 込みパネ<u>ル</u>

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 5502.265 - ブラシストリップ付きケーブル引き込みパネル 482.6 mm (19インチ)

ブラシストリップ付き、カットアウト390 mm x 40 mm (2 U)または390 mm x 20 mm(1U)付き、ケーブルサポートブラケットの収納可能。





Features

品番	DK 5502.265
製品説明	インチ仕様の機器取り付け面で区切られた2つのエリア間の便利で シンプルな配線に使用します。例えば、19インチ機器取り付け面の フロント側とリア側の間などにです。
用途	482.6 mm (19インチ) の標準的な実装エリアに使用でき、塞ぐことと、ケーブルガイドという2つの機能を持ち合わせています (高さ1 U)
材質	鋼板製 ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB
表面	塗装
	RAL 9005
取り付け用カットアウト	幅:390 mm 高さ:40 mm
寸法:	幅: 482.6 mm

© Rittal 2025

Features

高さ単位(ユニット)	2 U
1パック	1個
純質量	0.7
総質量	0.703
関税率番号	73269098
EAN	4028177679375
E-Number Sweden	E7239793
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3